

AGILA

2471PJO150P50

EAN 4031582301397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip kućišta	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	185 mm
Ukupna težina	0,968 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	150 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljusk	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	36 mm
Otpor okretanju	262 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	77 mm
Širina ploče	67 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	56 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	61,5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	46,5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	51,5 mm
Prečnik otvora ploče	8,5 mm

TEHNIČKI CRTEŽI

