

ELASTECH

IEP 100X40 HL49 ASM.

EAN 4031582319675

Numărul de comandă 00043125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Metalic
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	40 mm
Diametrul găurii Axă	8 mm
Lungime butuc	49 mm
Lățimea corpului	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	68 Pe malul A

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Elastech
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	200 kg
Capacitate de încărcare statică	400 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Greutate totală	0,515 kg

ELASTECH

IEP 100X40 HL49 ASM.

EAN 4031582319675

Numărul de comandă 00043125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

