

KAPPA LOAD

9652ITP160P63 FLAT KICK PEDAL

EAN 4031582445299



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa load
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	800 kg
Nosnost 6 km/h	640 kg
Statická Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	205 mm

KOLO

Materiál středu	Hliník
	plochý
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Vyosení	58 mm
Poloměr otáčení	183 mm
Průměr otáčení	366 mm
	✓

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	135 mm
Šířka plotny	110 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

KAPPA LOAD

9652ITP160P63 FLAT KICK PEDAL

EAN 4031582445299



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

