

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122
Bestelnummer 00001273

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	108 mm
Totale breedte	85 mm
Totaal gewicht	0,494 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	90 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	39 Shore D

VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	103 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122
Bestelnummer 00001273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

