

## STORA

2370PIP100S74

EAN 4031582369359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Stora                           |
| Tipo                                | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 80 kg                           |
| Elettricamente conduttivo           | No                              |
| Inossidabile                        | No                              |
| Portata statica                     | 160 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Altezza totale                      | 128 mm                          |

## SUPPORTO

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella      | Sottile                   |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere      |
| Disassamento              | 35 mm                     |
| Raggio di piroettamento   | 85 mm                     |
| Ingombro di piroettamento | 170 mm                    |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tread hardness              | morbido                          |
| Materiale del corpo         | Polipropilene                    |
| Materiale del battistrada   | Gomma piena, antitraccia         |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 100 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 32 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 75 Shore A                       |

## FISSAGGIO

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | Perno filettato con Collare esagonale, superiore, rivettato |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|