




Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ obudowy	Koło
Nośność przy 3 km/h	600 kg
Nośność statyczne	1200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C

KOŁO

Materiał ciała	Niezdefiniowany
Materiał bieżni	Polipropylen, miękki
Średnica	80 mm
Szerokość Bieżni	62 mm
Twardość Bieżni (A)	92 Shore A
Średnica łożysko kulkowe	47 mm
Szerokość łożysko kulkowe	18 mm

RYSUNKI TECHNICZNE

