

NOVATECH


RK.ETP080X62-Ø47X18

EAN 4031582369526

Numer zamówienia 00832666



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek



Hałas ruchowy



Odejście



Odporność na korozję



PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu

Novatech

Typ

Koło

Nośność przy 3 km/h

600 kg

Nośność statyczne

1200 kg

Zakres temperatur (minimalny)

-20 °C

Zakres temperatur (maksymalny)

60 °C

KOŁO

Materiał ciała

Niezdefiniowany

Materiał bieżni

Polipropylen, miękki

Średnica

80 mm

Szerokość Bieżni

62 mm

Twardość Bieżni (A)

92 Shore A

Średnica łożysko kulkowe

47 mm

Szerokość łożysko kulkowe

18 mm

RYSUNKI TECHNICZNE

