

# FOOTMASTER


FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Rendelési szám 00800106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ○ ○ ○ ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ○ ○ ○ ○ ○

Kopás ○ ○ ○ ○ ○

Korrozióálló képesség ○ ○ ○ ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	310 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	150 mm
Teljes szélesség	128 mm
Összsúly	8,45 kg

## KERÉK

Csapágy	Megmunkálatlan kerékagy
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Test szélessége	30 mm

## VÁZ

Ellensúlyoz	32 mm
Körbeforgás	90 mm
Körbeforgás	180 mm
Kupola átmérője	112 mm

## SZERELVÉNY

Talplemez hossza	112 mm
Talplemez szélessége	112 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	92 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	92 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Rendelési szám 00800106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

