

MAXTECH

PAO050x19,5-Ø6x22,6 + ASBUS

EAN 4031582381221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,03 kg

WIEL

Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	19,5 mm
Diameter Asgat	6 mm
Naaflengte	22,6 mm