

# NOVATECH

ETP 080X54-Ø20 HL54

EAN 4031582318562

Номер на поръчката 00830660



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	500 kg
Товароносимост при 6 км/ч	400 kg
Статичен Товароносимост	1000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0,87 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	80 mm
Ширина на Резба	54 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	54 mm
Ширина на тялото	54 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D
Тип лагер	6204

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

