

STYLEA

5925UJI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385748



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Stylea
Тип корпус	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	87 mm
Обща ширина	53 mm
Общо тегло	0,209 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	8 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Радиус на завъртане	62 mm
Интерференция при завъртане	124 mm
Диаметър на купол	20 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Квадратна плоча
Дължина на плаката	38 mm
Ширина на плаката	38 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	28 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	28 mm
Диаметър на отвора на плаката	4,4 mm