

# ALPHA

3478PIO100P62

EAN 4031582306439  
Número de comanda 00027720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	75 kg
Tracidad de carga estàtica	150 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	128 mm
Àmplia general	85 mm
Pes total	0,512 kg

## RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Coixinet llis
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
Corporació ample	35 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

## SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Color	Passivat blau

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	103 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

# ALPHA

3478PIO100P62

EAN 4031582306439  
Número de comanda 00027720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

