

## MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tread hardness          | мягкий                           |
| Материал корпуса        | Полипропилен                     |
| Материал протектора     | Полиуретан, вспененный           |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Колесо             | черный                           |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 175 mm                           |
| Ширина Протектор        | 30 mm                            |
| Диаметр отверстия Ось   | 8 mm                             |
| Длина хаба              | 44 mm                            |
| Ширина тела             | 30 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 70 Береговая A                   |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Maxtech                                   |
| Тип                                | Колесо                                    |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 75 kg                                     |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                       |
| Грузоподъемность статическая       | 150 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                     |
| Общий вес                          | 0,3 kg                                    |

