



图片可能与原产品不同

### 表现

滚动性能	● ● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

### 核心属性

产品名称	Omikron
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	3120 kg
6 公里/小时的载重	2600 kg
静态载重	6240 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	370 mm
总重量	38.205 kg

### 轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	300 mm
胎面宽度	100 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

### 支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	直型
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
偏移量	90 mm
旋转半径	240 mm
转向干涉	480 mm

### 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	200 mm
上板宽	160 mm
上板孔长度 (最大)	160 mm
上板孔宽度 (最大)	120 mm
上板孔直径	15 mm

