

# AGILA STAINLESS

7470PJO050P30-11

EAN 4031582350920

Numéro de commande 00036671



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●●

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila stainless
Émission de CO2 (portée 3)	0,57 kg CO2e
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Inoxydable	✓
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	69 mm
Largeur totale	43 mm
Poids	0,149 kg

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	19 mm
Largeur du corps de roue	19 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

## CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, standard
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur	Acier Inoxydable
Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	49 mm
Diamètre d'encombrement	98 mm
Diamètre du dôme	41 mm

## FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	11 mm
Note	Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.

# AGILA STAINLESS

7470PJO050P30-11

EAN 4031582350920

Numéro de commande 00036671



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

