

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Hauteur	99 mm

CHAPE

Déport	31 mm
Diamètre d'encombrement	198 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm
--------------------------	-------

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

