

ALPHA

3477UOH160P30-13

EAN 4031582306040



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	200 kg
静态载重	400 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	195 mm
总重量	2.162 kg

轮子

轮体材料	聚氨酯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	40 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	60 mm
旋转半径	167 mm
转向干涉	334 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

ALPHA

3477UOH160P30-13

EAN 4031582306040



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

