

STYLEA

5925UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stylea
Tipo	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	101 mm
Largura geral	75 mm

SUPORTE

Material da caixa	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Raio giratório	112 mm
Interferência giratória	224 mm
Diâmetro do dome	41 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	20 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	11 mm

STYLEA

5925UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

