

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Objednávací číslo 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	40 kg
Statický Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	66 mm
Celková šířka	43 mm
Celková hmotnost	0,143 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	21 mm
Šířka těla	21 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, lehký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Jeden Kuličková dráha
Barva	Pasivováno modrou
Offset	16 mm
Radius otočení	41 mm
Otočné rušení	82 mm
Průměr otočné kamery	43 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	59 mm
Šířka desky	47 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	35 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	46 mm
Průměr otvoru dlahy	6,7 mm

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689
Objednací číslo 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

