INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# AGILA CARE

## 2474YGO125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342093



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila care |
| Type | Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur d'électricité | Oui |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 163 mm |
| Poids | 0,9 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Déport | 41 mm |
| Rayon d'encombrement | 103,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 207 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polypropylène, conducteur d'électricité |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

### FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Tige courte pour roulette à blocage centralisé |
| Diamètre du trou central | 32 mm |
| Longueur de la vis | 51 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA CARE

2474YGO125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342093

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH