

STEM

S70-10x10 / 8

EAN 4031582321869



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Diametro perno	10 mm
Lunghezza perno	10 mm

PRESTAZIONI

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stelo
Tipo	Accessorio
Portata a 3 km/h	40 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	80 kg
Altezza totale	6 mm
Peso complessivo	0,02 kg