

# ALPHA

3478UFX200P63

EAN 4031582399349



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ● ● |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha                         |
| Type                         | Bokwiel                       |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 400 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 250 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch Draagvermogen       | 800 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totale hoogte                | 240 mm                        |
| Totale breedte               | 115 mm                        |
| Totaal gewicht               | 2,29 kg                       |

## VORK

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zwaar  |
| Vork Vorm                  | Breed              |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd |

## WIEL

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tread hardness                | zacht                                           |
| Wielkern materiaal            | Polyamide                                       |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lager                         | Precisie kogellagers, afgedicht                 |
| As                            | Vastgeschroefd met moer                         |
| Kleur Wiel                    | Zilvergrijs (RAL7001)                           |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes                                 |
| Diameter                      | 200 mm                                          |
| Breedte Loopvlak              | 46 mm                                           |
| Breedte wielkern              | 46 mm                                           |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 63 Shore A                                      |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 140 mm             |
| Breedte plaat                      | 115 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

# ALPHA

3478UFX200P63

EAN 4031582399349

Bestelnummer 00002495

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

