

# AGILA

2470DIK100P30-11

EAN 4031582010114

Номер на поръчката 00006073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	80 kg
Статичен Товароносимост	160 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Обща височина	135 mm
Обща ширина	60 mm
Общо тегло	0,859 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Конусен сачмен лагер
Цвят на Колело	Синьо покритие
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг А

## ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	38 mm
Радиус на завъртане	88 mm
Интерференция при завъртане	176 mm
Диаметър на купол	60 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	11 mm
Намек	Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.

# AGILA

2470DIK100P30-11

EAN 4031582010114

Номер на поръчката 00006073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

