

COMRACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068

Номер замовлення 00021134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Comracta
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
Обвантажопідйомність 3 км/год	30 kg
Статичний Вантажопідйомність	60 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	34 mm
Загальна ширина	20 mm
Загальна вага	0,031 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	30 mm
Протектор	15 mm
Ширина тіла	15 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Виля Форма	Кутовий
Колір	Пасивований блакитним
Діаметр ковпачка	20 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	45 mm
Ширина тарілки	20 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	35 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	35 mm
Діаметр отвору планшета	5,5 mm

СОМРАСТА

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068

Номер замовлення 00021134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

