

## AGILA

2470PIP100P30-11

EAN 4031582361261

Numărul de comandă 00038838



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ○ ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ○ ○

Atriție ● ● ● ○ ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Agila                             |
| Tip de carcasă                    | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 80 kg                             |
| Capacitate de încărcare statică   | 160 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 135 mm                            |
| Greutate totală                   | 0,615 kg                          |

## ROATĂ

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp           | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare   | Cauciuc solid, fără marcaj  |
| Lagăr                          | Rulment cu bile de precizie |
| Protecție pentru filet         | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                       | 100 mm                      |
| Benză de rulare                | 32 mm                       |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 75 Pe malul A               |

## FURCA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Material               | Tablă de oțel, medie |
| Formă Furcă            | Larg                 |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi  |
| Offset                 | 38 mm                |
| Raza de pivotare       | 88 mm                |
| Interferență pivotantă | 176 mm               |

## RACORD

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tip ajustare           | Orificiu pentru șurub                                        |
| Diametrul găurii Șurub | 11 mm                                                        |
| Indiciu                | Roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. |

# AGILA

2470PIP100P30-11

EAN 4031582361261

Numărul de comandă 00038838



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

