


NOVATECH

RK.ETP085X80-Ø47X15,5

EAN 4031582369571



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Sin definir
Material de la banda de rodadura	Polipropileno, blando
Diámetro	85 mm
Ancho de Banda de rodadura	80 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Diámetro del Rodamiento de bolas	47 mm
Ancho del Rodamiento de bolas	15,5 mm

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo de carcasa	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	800 kg
Capacidad de carga estática	1600 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C

NOVATECH

RK.ETP085X80-Ø47X15,5

EAN 4031582369571



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

