# ZETA

4688TOP160P63

EAN 4031582308327



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●●○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Zeta |
| Tipus | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 800 kg |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 640 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 1600 kg |
| Temperatura (mínim) | -30 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 200 mm |
| Àmplia general | 117 mm |
| Pes total | 2,18 kg |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, molt pesada |
| Forquilla Forma | Ample, Reforçat |
| Color | Passivat blau |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Poliamida, pesada |
| Material de la banda de rodadura | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Eix | Estirada de nou |
| Roda de color | Blanc natural |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 160 mm |
| Banda de rodadura ample | 50 mm |
| Corporació ample | 50 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 137 mm |
| Placa ampla | 117 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 105 mm |
| Placa de diàmetre | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ZETA

4688TOP160P63

EAN 4031582308327

Número de comanda 00804225

**Plànols del producte**







