



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	75 kg
导电	✓
静态载重	150 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	100 mm
总宽度	43 mm
总重量	0.161 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯, 导电
胎面材料	热塑性橡胶, 导电
轴承	滑动轴承
轮子颜色	银灰色 (类似 RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化
圆顶直径	43 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	67 mm
上板宽	60 mm
上板孔长度 (最小)	40 mm
上板孔长度 (最大)	48 mm
上板孔宽度 (最小)	40 mm
上板孔宽度 (最大)	48 mm
上板孔直径	6.3 mm

AGILA

2478YGO075P60-67X60

EAN 4031582342000
订单号 00029054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

