

BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Basetech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	120 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	240 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0.05 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	65 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	34.5 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

