


NOVATECH

ETX085X85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ● ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Novatech

Typ obudowy Koło

Nośność przy 3 km/h 800 kg

Nośność statyczne 1600 kg

Zakres temperatur (minimalny) -20 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 60 °C

KOŁO

Materiał ciała	Stal, żelazo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	85 mm
Szerokość Bieżnia	85 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	95 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Typ uszczelnienia	F
Odpowiedni do	junghheinrich

RYSUNKI TECHNICZNE

