

PURETECH

PVR 100x35-Ø12

EAN 4031582321258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	75 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	150 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,23 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Rollager
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

PURETECH

PVR 100x35-Ø12

EAN 4031582321258

Bestelnummer 00004952
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

