INFORMACJE O PRODUKCIE

ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958

Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ	Koło
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	150 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	300 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Waga całkowita	0,93 kg

KOŁO

Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Odlew cynkowy
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Średnica otworu Oś	8 mm
Długość piasty	35,5 mm
Twardość Bieżnia (A)	75 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958

Numer zamówienia 00024889

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH