

NOVATECH

ETP060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ● ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Novatech

Type de boîtier Roue

Capacité de charge à 3 km/h 100 kg

Statique Capacité de charge 200 kg

Plage de température (minimale) -20 °C

Plage de température (maximale) 60 °C

Poids global 0,14 kg

ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	60 mm
Largeur du Bandage	20 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	12 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A

NOVATECH

ETP060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

