

ANIKA

5925UAI075L51-10 DOM18

EAN 4031582455465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Anika
Typ krytu	Otočné Kolečko s Brzda kola
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	50 kg
Statický Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	77,2 mm
Celková šířka	41,5 mm
Celková hmotnost	0,14 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	11 mm

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Offset	24 mm
Radius otočení	87,7 mm
Otočné rušení	175,4 mm
Průměr otočné kamery	18 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice	10 mm

Ocenění
Interzum
Award

ANIKA



5925UAI075L51-10 DOM18

EAN 4031582455465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění
Interzum
Award