

## AGILA

2478PIO125P50

EAN 4031582362206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja    | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis    | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                            |
| Korpusa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis         |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 80 kg                            |
| Statiskā kravnesība                  | 160 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 160 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,593 kg                         |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns               |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano            |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 125 mm                      |
| Protektora platums     | 32 mm                       |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                 |

## KRONŠTEINIS

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Materiāls    | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs                  |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 77 mm              |
| Plāksnes platums                       | 67 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 56 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 61,5 mm            |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 46,5 mm            |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 51,5 mm            |
| Plāksnes atveres diametrs              | 8,5 mm             |

# AGILA

2478PIO125P50

EAN 4031582362206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

