

LINEA LIGHT

5920UOI065L51-10

EAN 4031582404081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea light
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	50 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	68 mm
Stavební výška	46 mm
Celková hmotnost	0,09 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení	23 mm
Průměr otáčení	112 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	13,9 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení	10 mm



Návrhář
klub
Deutscher



Ocenění
Interzum
Award



product
design
award

Ocenění
IF Design
Award

LINEA LIGHT



5920UOI065L51-10

EAN 4031582404081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Návrhář
klub
Deutscher



Ocenění
Interzum
Award



Ocenění
IF Design
Award