

# GALEA

5075PJH100P30-12

EAN 4031582379204



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Galea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Krāvnese pie 3 km/h	100 kg
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	139 mm
Kopējais platums	66 mm
Kopējais svars	0,456 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	30 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Slēgts
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	128 mm
Grozāms savienojums	256 mm
Kupola diametrs	59 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	12 mm

# GALEA

5075PJH100P30-12

EAN 4031582379204



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

