



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能



运动噪音



损耗



耐腐蚀性



## 核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	✓
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	165 mm
总宽度	60 mm
总重量	1.171 kg

## 轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，黑色，导电
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

## 支架

材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	41 mm
旋转半径	103.5 mm
转向干涉	207 mm
圆顶直径	60 mm

## 固定件

固定件类型	合成膨胀机，圆形
阀杆长度	24 mm
膨胀固定件 (最小)	22 mm
膨胀固定件 (最大)	24 mm
提示	请在订购时注明所需的试管内径。

# AGILA

2470DYK125R07-21,5/24

EAN 4031582342116  
订单号 00032380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

