

# GALEA STAINLESS

5080PJM100P30-12

EAN 4031582395631



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Galea stainless
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Inossidabile	✓
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	139 mm
Larghezza complessiva	66 mm
Peso complessivo	0,417 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano, Inossidabile
Parafili	Con parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

## SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Chiuso
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	90 mm
Ingombro di piroettamento	180 mm
Diametro cuffia superiore	59 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	12 mm

# GALEA STAINLESS

5080PJM100P30-12

EAN 4031582395631



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

