

NOVATECH

ETP080x30-Ø12 HL28_TBE

EAN 4031582438055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u	180 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,5 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisiekogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	28 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Type lager	6201

