

AGILA

2478DYK075P60-67X60

EAN 4031582344523

Broj porudžbine 00028590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda | Agila |
| Tip | Fiksni Tocak |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 55 kg |
| Električni provod | ✓ |
| Statički Nosivost | 110 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 100 mm |
| Ukupna širina | 43 mm |
| Ukupna težina | 0,29 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|---|
| Materijal za telo | Čelik lista |
| materijal omotaca | Cvrsta guma, crna, električna provodljiva |
| Nošenje | konusi lezaj |
| Boja Tocak | plavo cinkovano |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 75 mm |
| Širina omotac | 25 mm |
| Širina tela | 25 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A |

KUCISTE

| | |
|----------------|-----------------------|
| Materijal | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | siroko |
| Boja | plavo cinkovano |
| Prečnik kupole | 43 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 67 mm |
| Širina ploče | 60 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 40 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 48 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 40 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 48 mm |
| Prečnik otvora ploče | 6,3 mm |

AGILA

2478DYK075P60-67X60

EAN 4031582344523

Broj porudžbine 00028590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

