INFORMACJE O PRODUKCIE

MAXTECH

UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004

EAN 4031582322965



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Naturalna biel
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	40 mm
Twardość Bieżnia (A)	96 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	48 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Maxtech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	300 kg
Nośność przy 6 km/h	300 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,66 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004

EAN 4031582322965

Numer zamówienia 00034205

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH