

BASETECH

POR125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Basetech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	200 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,2 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru pro šroub	12 mm
Délka náboje	44,4 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

BASETECH

POR125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

