

LINEA

5947UAC100R05-22 RAL9002

EAN 4031582352757



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Linea                                       |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв                  |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 120 kg                                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 240 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                       |
| Загальна висота                    | 120 mm                                      |
| Загальна ширина                    | 82 mm                                       |
| Загальна вага                      | 0,925 kg                                    |

КОЛЕСО

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                                          |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний                           |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем                           |
| Діаметр                 | 100 mm                                            |
| Протектор               | 20 mm                                             |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                                   |

КРОНШТЕЙН

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал            | Поліамід                        |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо     |
| Поворотний вузол    | Прецизійний кульковий підшипник |
| Офсет (Зсув)        | 32 mm                           |
| Радіус повороту     | 108 mm                          |
| Поворотне з'єднання | 216 mm                          |
| Діаметр ковпачка    | 52 mm                           |
| Нержавіюча сталь    | ✓                               |

ВСТАНОВЛЕННЯ

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Тип налаштування | Тверда Стрижень |
| Діаметр Болт     | 22 mm           |
| Довжина Болт     | 40 mm           |



Deutscher  
Konstruktor  
Club



Нагорода  
Interzum



IF Дизайн  
Award

# LINEA

5947UAC100R05-22 RAL9002

EAN 4031582352757



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

