

## AGILA

2470XSP100R07-Ø24-27

EAN 4031582343229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Agila                             |
| Tip de carcasă                    | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                            |
| Conductiv electric                | ✓                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                             |
| Înălțime totală                   | 138 mm                            |

## ROATĂ

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă, conductivă electric           |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan, Injectat, conductiv electric |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie              |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet                |
| Diametru                                | 100 mm                                   |
| Benză de rulare                         | 32 mm                                    |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 40 Malul D                               |

## FURCA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Material               | Tablă de oțel, medie |
| Formă Furcă            | Larg                 |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi  |
| Offset                 | 38 mm                |
| Raza de pivotare       | 88 mm                |
| Interferență pivotantă | 176 mm               |

## RACORD

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip ajustare               | Extensor sintetic, rotund                                                            |
| Montaj expansiune (minim)  | 24 mm                                                                                |
| Montaj expansiune (maximă) | 27 mm                                                                                |
| Indiciu                    | Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. |

# AGILA

2470XSP100R07-Ø24-27

EAN 4031582343229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

