PRODUCTINFORMATIE

LUMINA

5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

EAN 4031582335545



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	71,5 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,1 kg
Gezichtstype	Vliegtuig

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele wielbehuizing, gesloten, met koepel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Wit aluminium (soortgelijk RAL9006)
Offset	20 mm
Zwenk radius	66,5 mm
Uitzwenking	133 mm
Diameter koepel	23 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Kleur Wiel	Wit aluminium (soortgelijk RAL9006)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	10 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	10 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	90 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter	10 mm

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA


5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

EAN 4031582335545

Bestelnummer 00078991

Producttekeningen





Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH