

# ZETA

4681ITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582337648

Номер заказа 00838061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Zeta
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	700 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	560 kg
Грузоподъемность статическая	1400 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	240 mm
Общая ширина	96 mm
Общий вес	3,673 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, очень тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	55 mm
Радиус поворота	155 mm
Поворотное соединение	310 mm
Диаметр купола	96 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	105 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

