

ALPHA

3470PJP125P62 65A

EAN 4031582409727



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rulļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	180 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	360 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	155 mm
Kopējais platums	75 mm
Kopējais svars	0,96 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	40 mm
Pagriezienu rādiuss	102,5 mm
Grozāms savienojums	205 mm
Kupola diametrs	75 mm

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūtnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	65 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	105 mm
Plāksnes platums	80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

ALPHA

3470PJP125P62 65A

EAN 4031582409727

Pasūtījuma numurs 00061811
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

