

PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340

Pasūtījuma numurs 00050608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja



Kustības troksnis



Nodilums



Korozijas izturīgs



PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums

Puretech

Korpusa tips

Ritenis

Standarta

EN12532 - Transporta
aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h

295 kg

Statiskā kravnesība

590 kg

Temperatūras diapazons
(minimālais)

-20 °C

Temperatūras diapazons
(maksimālais)

60 °C

Kopējais svars

2,872 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	250 mm
Protektora platums	60 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	74 mm
Korpusa platums	60 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340

Pasūtījuma numurs 00050608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

