



CHAPE

Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	129 mm
Diamètre d'encombrement	258 mm
Diamètre du dôme	52 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	20 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea
Capacité de charge à 3 km/h	130 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	260 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	143 mm
Largeur totale	82 mm
Poids	1.01 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

Product Drawings

